

Garant**APMX 16..08 TR, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$ mm.

Technický opis

vhodné držiaky	AP..1604
Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMX 16..08 TR
Typ	HB735
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	205	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	125	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	175	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	podmienene vhodný	140	K
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		