

**ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Trieda položky	28E

Popis**Odporúčanie::**

Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.

Upozornenie:

f_z pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

f_z pre hrubovanie do $a_{p\max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z pre hladenie a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Typ	HLINÍK
f_z pre predhľadanie a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Hrúbka platne S	5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDET 16M5 PDFR-721
Typ	GH1
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1640	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1370	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1095	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		