

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7505, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212185 HART
GTIN	4045197302403
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,1$ mm.

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 0501 MOTN
Rezný materiál	HM
Typ	HB7505
Posuv f_z na zub	0,08 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienenene vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienenene vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný	250	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	125	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	155	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	140	H
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný	110	H
GG(G)	vhodný	240	K
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		