



Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220803 52/4
GTIN	2050002058286
Trieda položky	28R

Popis
Prevedenie:

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na $G = 6,3$ pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť pri upnutí vysokootáčkového obrábania. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do $r_e=6,0\text{mm}$ bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	ZD.. 16M5
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	16 mm
Celková dĺžka L_{celk}	45 mm
Ø rezných hrán D_c	52 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	88 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Uhol rampy α_{\max}	3,37 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	42,5 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229900
------------------	--------