

**Garant****RDHX 0501 MOTN, HB7520, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212195 UNI
GTIN	4045197302427
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,1$  mm.

## Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 0501 MOTN
Rezný materiál	HM
Typ	HB7520
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	125	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	210	M
GG(G)	podmienene vhodný	240	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		