

Garant
Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Trieda položky	210

Popis
Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti**
- **Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Pozor!:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa **nesmú** používať zaistovacie skrutky a podložky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD..12T3
Ø D ₂	28,7 mm
Ø rezných hrán D _c	35 mm
Celková dĺžka L _{celk}	42 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Súprava poistných skrutiek	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm

Ø D ₃	23 mm
Montážny závit M	M16
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α _{max}	19,94 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	58 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	2,5 mm
Uhol rampy α _{max}	2,41 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	68 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219807