

Garant
Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Trieda položky	210

Popis
Použitie:
Univerzálne použitie na všetky materiály.

- Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

Upozornenie:

 Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Ø stopky D _s h6	20 mm
Celková dĺžka L _{celk}	90 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre α _{max}	14,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	37 mm

Uhol rampy α_{\max}	0,96 Stupeň
$\varnothing D_3$	17 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814