

**Garant****Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

S otvorom na naskrutkovanie.

**Použitie:****Univerzálne použitie na všetky materiály.**

- Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelou č. 674252 vel. 8IP.

- Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..

Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Počet rezných hrán Z	7
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,32 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	44,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	97 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	98 mm
Ø $D_3$	47 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP