

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

S otvorom na naskrutkovanie.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	8
Uhol rampy α_{\max}	0,25 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	57,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	123 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	60 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP