

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215850 40/4
GTIN	4045197221711
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

S otvorom na naskrutkovanie.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.

· **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 1,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 8IP**.

· **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..

Počet rezných hrán Z	4
Uhol rampy α_{\max}	0,41 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	34,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814