

**Garant****APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

**Upozornenie:**

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$  mm.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0.1 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100305 TR
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	440	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	310	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	250	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	320	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	210	M
GG(G)	podmienene vhodný	210	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		