

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Veľmi vysoký výkon trieskového obrábania, pretože sú počas každej otáčky v nasadení 2, príp. 3 rezné hrany.

Použitie:

Na valcové frézovanie a orezávanie.

Upozornenie:

Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	38 mm
Celková dĺžka L_{celk}	114 mm
Dĺžka výčnelku L_1	54 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Počet otočných rezných platničiek	12

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814