



Akumulátorový špeciálny skrutkovač, Typ: C12RAD



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vrtáčka a račňový kľúč

- **elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, pravotočivým/ľavotočivým chodom a ochranou proti preťaženiu.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Červené lítiovo-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**

Lahká a praktická kompaktná **uhlová**vrtáčka na ťažko prístupné miesta, veľmi kompaktná – **len 95 mm rohový rozmer**. 10-stupňové elektronické nastavenie uťahovacieho momentu plus stupeň vrtania, **FIXTEC**Rýchlopínacie skľučovadlo. Červená LED dióda signalizuje dosiahnutý krútiaci moment.

Výhoda:

Veľmi kompaktný, rozmer cez hrany iba 95 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický opis

Kapacita akumulátora	2 Ah
Konštrukcia	uhlový vrtací skrutkovac
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	25 mm
Označenie výrobcu	C12RAD-202B

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 800 min ⁻¹
Hmotnosť	1,1 kg
Upínač nástrojov	Ø 1,0 – 10 mm
Napätie akumulátora	12 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	12 Nm
typické použitie	Medium
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12