

HEDI

Navíjačka káblov, Typ: 10N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081194 10N
GTIN	4003644016969
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 150°**.

Funkcia:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing < 12$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

Materiál krytu	Plast
Výška	275 mm
Typ	10N
Zloženie kábla	3G1,5

Materiál kábla	Neoprénová guma
Šírka	185 mm
Menovitý výkon rozvinutý	2000 (16 A) W
Dĺžka	325 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Dĺžka kábla	10 m
Menovité napätie	250 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 24
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Druh produktu	Navíjačka káblov