

**Garant****ZDHT 150508FR-F10 potiahnutá diamantom, HB7805, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Obvodovo brúsené otočné rezné platničky na presné uloženie v podpornom nástroji. Vysoko výkonný jemnozrnný substrát najnovšej generácie rezných materiálov. Optimalizovaná príprava reznej hrany na použitie v ľahko obrábatel'ných materiáloch.

**Technický opis**

Typ	HB7805
Posuv $f_z$ na zub	0,1 – 0,25 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDHT 150508FR-F10
Typ	HB7805
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,56 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	2000	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	2000	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1400	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		