

Garant**CC.T 060204, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie