

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie