

**DNMG 150608, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Lamač triesok	PS
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie