

 KOMET**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 24
GTIN	4047109293526
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaciho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Veľkosť centrovacieho hrotu	20
-----------------------------	----

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 6IP (1,01 Nm)
Základné teleso Veľkosť	20
Skrutka pre základné teleso	239655 8IP
Počet rezných hrán Z	1
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	24
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP	239655 8IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 20	236655 20
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 20	236656 20
Základné teleso KOMET® Ø DC 20	236652 20
Základné teleso KOMET® Ø DC 20	236653 20
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 20	236657 20
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP1	239655 6IP1
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP	239655 6IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 20	236654 20