

 **KOMET**
Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 44mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 44
GTIN	4047109025752
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
---	----------------------

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Základné teleso Veľkosť	40
Počet rezných hrán Z	1
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP1
Veľkosť centrovacieho hrotu	40
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	44
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2	239655 8IP2
Základné teleso KOMET® Ø DC 40	236654 40
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 40	236652 40
Základné teleso KOMET® Ø DC 40	236653 40
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 40	236657 40
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP1	239655 20IP1
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239655 20IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 40	236655 40
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 40	236656 40

