

**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 35
GTIN	4047109025677
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priečnych otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Skrutka pre základné teleso	239655 15IP1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Veľkosť centrovacieho hrotu	26
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Základné teleso Veľkosť	33
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	35
pre Ø palca	1 3/8 palec
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236652 33
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236655 26
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236656 26
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239655 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP1	239655 15IP1
Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236654 33
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2	239655 8IP2

Základné teleso KOMET® Ø DC 33

236653 33