



## Kombinovaný rebrík MultiMaster 5, Počet schodíkov: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966101 5
GTIN	4003866403318
Trieda položky	96Z

### Popis

#### Prevedenie:

Jeden rebrík, 5 režimov: dvojitý rebrík, schodiskové dvojité rebríky, prikladací rebrík v režime vypnutia, prikladací rebrík, ako aj vysunuté prikladacie rebríky.

Jednoduché a rýchle prepínanie medzi režimami pomocou jednoručného ovládania a jemne nastaviteľná oporná časť v mriežke 35 mm.

Nosníky z eloxovaného hliníka, stupne s hĺbkou 80 mm s technológiou Safer Step. Nitované spojenie stupňa a nosníka Ergonomická preprava vďaka dvom valčekom na stúpacej časti.

Špeciálne tvarovaná vrchná časť s rukoväťou. Vrchnú časť je možné priložiť na vnútorné a vonkajšie rohy, ako aj na stožiare, čím sa zvyšuje flexibilita a všestrannosť. Vrchná časť s magnetickou priehradkou pre malé diely, ako aj 2 držiakmi svoriek a centrálnym výrezom pre akumulátorové skrutkovače alebo podobné nástroje.

#### Norma:

**DIN EN 131-4.**

### Technický opis

Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Šírka zložený	0,64 m

Počet schodíkov	5
Hmotnosť	11,4 kg
Dĺžka zložený	1,83 m
Dĺžka rebríka ako dvojitý rebrík	1,83 m
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca.	3,15 m
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	2,88 m
Hĺbka zložený	0,23 m
Odkladacia priehradka dostupná	áno
pojazdný	áno
Séria	MultiMaster
Prikladací rebrík Pracovná výška cca.	3,7 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Materiál	Hliník
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík