



Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami ABS 50, 3xD, Ø DC: 24,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236635 24,5
GTIN	4047109099616
Trieda položky	24P

Popis

Prevedenie:

- Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
- Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla $\pm 0,1$ mm).
- Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (solistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
- Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.
- Na stacionárne a rotačné použitie.
- Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

- **Pozor!** Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
- Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2xD, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladine hluku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304 18-...
---------------------------------------	--------------------

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L ₁	75 mm
dosiahnuteľný maximálny Ø vďaka modulovaniu	25,5 mm
Séria	KUB Trigon®
Menovitý-Ø D	24,5
Maximálna hranica prestavenia V _{max}	0,5 mm
Dĺžka previsu L _A	110 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP