

 **KOMET****Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236650 26 |
| GTIN | 4047109025585 |
| Trieda položky | 24L |

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---|----------------------------------|
| Veľkosť centrovacieho hrotu | 26 |
| Základné teleso Veľkosť | 26 |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Skrutka pre základné teleso | 239652 6IP2 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239655 8IP3 (1,28 Nm) |
| Séria | KUB Centron® |
| Menovitý-Ø D | 26 |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienečne strediace vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6 | 211750 0,6 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1 | 239655 8IP1 |
| Základné teleso KOMET® Ø DC 26 | 236653 26 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26 | 236655 26 |
| Základné teleso KOMET® Ø DC 26 | 236652 26 |
| HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26 | 236656 26 |
| Základné teleso KOMET® Ø DC 26 | 236654 26 |
| Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26 | 236657 26 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP | 239655 6IP |