

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260150 HB7020
GTIN	4045197698858
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie