

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7020
GTIN	4045197699534
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie