


**DNMG 150604, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Lamač triesok	AH
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 3,5 mm
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie