

## HEDI

### Navíjačka káblov, Typ: 15N



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081194 15N
GTIN	4003644016990
Trieda položky	08B

#### Popis

**Prevedenie:**

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 150°**.

**Použitie:**

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

**Upozornenie:**

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

#### Technický opis

Trieda kábla	H07RN-F
Typ	15N
Materiál kábla	neoprén
Dĺžka kábla	15 m
Šírka	185 mm
Dĺžka	325 mm

Zloženie kábla	3G1,5
Menovitý výkon rozvinutý	2000 (16 A) W
Výška	275 mm
Materiál krytu	Plast
Menovité napätie	250 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Druh produktu	Navíjačka káblov