

Garant**Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie VBGT, HB7310, Veľkosť / počet kusov: 160404/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2682 160404/50
GTIN	4067263107750
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 2,5 mm
Počet kusov	50
Obsah	261232 HB7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	250 - 600 mm/min
Typ	HB7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VB.T 160404 Typ HB7310

261232 HB7310