

**KOMET**

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 27mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236635 27
GTIN	4047109099654
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:**

- Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
- Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla  $\pm 0,1$  mm).
- Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
- Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.
- Na stacionárne a rotačné použitie.
- Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.

**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

**Upozornenie:**

- **Pozor! Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.**
- Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2×D, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladine hluku.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Úžitková dĺžka $L_1$	81 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
dosiahnuteľný maximálny Ø vďaka modulovaniu	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304 24-...
Séria	KUB Trigon®
Menovitý-Ø D	27
pre Ø palca	1 1/16 palec
Maximálna hranica prestavenia $V_{max}$	1,5 mm
Dĺžka previsu $L_A$	116 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP2	239652 8IP2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP

