

**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 20
GTIN	4047109293380
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomermi zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 6IP (1,01 Nm)
Veľkosť centrovacieho hrotu	20
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 030204
Skrutka pre základné teleso	239655 8IP
Základné teleso Veľkosť	20
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	20
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 20	236657 20
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 20	236656 20
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239655 6IP1
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 20	236655 20
Základné teleso KOMET® Ø DC 20	236654 20
Základné teleso KOMET® Ø DC 20	236652 20
Základné teleso KOMET® Ø DC 20	236653 20
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP	239655 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP	239655 8IP