

 KOMET**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 50
GTIN	4047109081635
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 10IP (2,8 Nm)
Základné teleso Veľkosť	46
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP
Veľkosť centrovacieho hrotu	46
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	50
pre Ø palca	1 31/32 palec
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239655 20IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236655 46
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 46	236653 46
Základné teleso KOMET® Ø DC 46	236652 46
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236656 46
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP	239655 10IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 46	236654 46
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP2	239655 20IP2

Strediaci hrot KOMET KUB Centron[®], tvrdokov Typ 46

236657 46