

HOLEX**Skriňa s krídlovými dvierkami, súprava s celoplechovými krídlovými dverami,
Počet skríní: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949502 2
GTIN	4067263107781
Trieda položky	90N

Popis**Prevedenie:**

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastrí. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s **cylindrickou zámkou**. Ďalšie informácie o uzamykaniach nájdete pod č. 950050 – 950060. S celoplechovými krídlovými dverami.

Rozsah balenia:

2 × č. 949501 veľ. 2000.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	1000 mm
Hmotnosť	69 kg

Hĺbka	400 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	stred
Výška	2000 mm
Úžitková výška	1840 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet políc	4
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	60 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skriňa na zakladače

Príslušenstvo

Prídavná polica Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------