

**HOLEX****Súprava skrine s krídlóvými dverami s policami, Počet skriň: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949532 2
GTIN	4067263107798
Trieda položky	90N

**Popis****Prevedenie:**

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastrí. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s **cylindrickou zámkou**. Komplet so **4 policami** z pozinkovaného plechu.

**Rozsah balenia:**

2x č. 949531, veľ. 1950/A.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Polohovanie rukoväti	stred
Počet políc	4
Hĺbka	430 mm

Výška	1950 mm
Model	A
Úžitková výška	1820 mm
Hmotnosť	74 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	950 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skriňa na zakladače

## Príslušenstvo

Prídavná polica Typ 950	949534 950
-------------------------	------------