

**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 30
GTIN	4047109025622
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304
---------------------------------------	-------------

Skrutka pre základné teleso	239652 6IP2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Základné teleso Veľkosť	26
Počet rezných hrán Z	1
Veľkosť centrovacieho hrotu	26
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	30
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236655 26
Základné teleso KOMET® Ø DC 26	236652 26
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP	239655 6IP
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
Základné teleso KOMET® Ø DC 26	236653 26
Základné teleso KOMET® Ø DC 26	236654 26
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236656 26
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1	239655 8IP1