

 KOMET**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 64mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 64
GTIN	4047109081772
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priečnych otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Základné teleso Veľkosť	55
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 080404
Veľkosť centrovacieho hrotu	46
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	64
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236654 55
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236652 55
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239655 15IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236656 46
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP2	239655 20IP2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236653 55
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236655 46