



Montážne kliešte pre poistné krúžky, Celková dĺžka: 220mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719955 220
GTIN	4003773231202
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Špeciálne tvarované hroty na montáž rozperných krúžkov bez otvorov. S otváracou pružinou. Brunované kliešte, rukoväti potiahnuté plastom. Čeluste zalomené v uhle 30°.

Použitie:

Pre rozperné a poistné krúžky bez otvorov.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrická oceľ, kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Použitie klieští na poistné krúžky	rozperné a poistné krúžky bez otvorov
Celková dĺžka	220 mm
pre Ø hriadeľa	od 12 mm
Minimálny škárový otvor	2,2 mm
Tvar čelustí	30° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Povrch	černené
Klíb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky