

 **KOMET****Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 31mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 31
GTIN	4047109025639
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Základné teleso Veľkosť	26
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304
Skrutka pre základné teleso	239652 6IP2
Veľkosť centrovacieho hrotu	26
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	31
pre Ø palca	1 7/32 palec
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236655 26
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236656 26
Základné teleso KOMET® Ø DC 26	236654 26
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 26	236652 26
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP	239655 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239655 8IP1
Základné teleso KOMET® Ø DC 26	236653 26