

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 38mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236635 38
GTIN	4047109099807
Trieda položky	24P

Popis

Prevedenie:

- Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
- Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla $\pm 0,1$ mm).
- Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
- Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.
- Na stacionárne a rotačné použitie.
- Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

- **Pozor!** Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
- Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2×D, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladine hluku.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	114 mm
-------------------------------	--------

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304 34-...
dosiahnutelný maximálny Ø vďaka modulovaniu	41 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Séria	KUB Trigon®
Menovitý-Ø D	38
pre Ø palca	1 1/12 palec
Maximálna hranica prestavenia V _{max}	1,5 mm
Dĺžka previsu L _A	164 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8

211750 2,8

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP1

239652 10IP1

674252 10IP

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP

239652 10IP