

**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 52mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 52
GTIN	4047109081659
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Skrutka pre základné teleso	239655 20IP
-----------------------------	-------------

Veľkosť centrovacieho hrotu	46
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 10IP (2,8 Nm)
Základné teleso Veľkosť	46
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	52
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236656 46
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP2	239655 20IP2
Základné teleso KOMET® Ø DC 46	236654 46
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236655 46
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP	239655 10IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 46	236653 46
Základné teleso KOMET® Ø DC 46	236652 46
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239655 20IP

