

**DNMG 150612, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	PS
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie