

 **KOMET****Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 56mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 56
GTIN	4047109081697
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priečnych otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

**Použitie:**

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

**Vhodné pre:**

Základné teleso č. 236652 – 236654.

**Rozsah balenia:**

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

**Technický opis**

Veľkosť centrovacieho hrotu	46
-----------------------------	----

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 080404
Počet rezných hrán Z	1
Základné teleso Veľkosť	55
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP2
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	56
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236652 55
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236654 55
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236656 46
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP	239655 15IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236653 55
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP2	239655 20IP2

HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46

236655 46

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600