

 KOMET**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 33mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 33
GTIN	4047109025653
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Skrutka pre základné teleso	239655 15IP1
Základné teleso Veľkosť	33
Veľkosť centrovacieho hrotu	26
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	33
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236652 33
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236656 26
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP1	239655 15IP1
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239655 15IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2	239655 8IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236653 33
Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236654 33
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236655 26

