

Garant**Sústružnícky držiak Eco PWLNR 95°, pre otočné rezné platničky WN., pravé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	PWLNR/L 1620X06
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Podložka	259031 9
Klinok	259015 6
Pružina	259046 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm

Technický list

Skrutka klinku	259018 4
Celková dĺžka L	77 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/251904-16/06>