



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M12BDD2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/doľava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

- **So 4-pólovým jednosmerným motorom s nízkymi nárokmi na údržbu a vysokým krútiacim momentom.**
- **Elektronika REDLINK™ – spoľahlivá správa zaťaženia s ochranou pred preťažením pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- **Konštrukčná dĺžka len 185 mm.**
- **19-stupňové nastavenie ťahovacieho momentu plus stupeň vrtania.**

Výhoda:

Veľmi kompaktný, konštrukčná dĺžka iba 185 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor 12 V/2,0 Ah, nabíjačka, spona na opasok, HD box.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	22 mm
typické použitie	Medium
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Konštrukcia motora	4-pólový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý	30 Nm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Hmotnosť	1,2 kg
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 10 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1500 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Označenie výrobcu	M12BDD-202C
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Napätie akumulátora	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Víťací skrutkovač

Príslušenstvo

Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1