

 **KOMET****Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 59mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 59
GTIN	4047109081727
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
----------------------	---

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 080404
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Základné teleso Veľkosť	55
Veľkosť centrovacieho hrotu	46
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	59
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236653 55
Čepel 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP2	239655 20IP2
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239655 15IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46	236655 46
Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236652 55
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Základné teleso KOMET® Ø DC 55	236654 55
Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP

HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 46

236656 46

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600