

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie