

**CC.T 09T304, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	GK
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie