

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie