

Garant**Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: HSK63**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237567 HSK63
GTIN	4045197816740
Trieda položky	29W

Popis

Prevedenie:

S **digitálnou vretenovou hlavou** č. 237568, **digitálnym displejom** č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.

S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v Ø.

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.

Pre Ø 9,75 - 88,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602...**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavica: Č. 237568 HSK63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč(max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnicka: Č. 260052 Vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	HSK63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojenie HSK63	237568 HSK63
Nastaviteľná vyvrtávací tyč	237642
Vyvrtávací tyč	237632
Nastaviteľná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtávací tyč	237634
Vyvrtávací tyč	237636
Vyvrtávací tyč	237630
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Zobrazovacia jednotka digitálna	237601